

ФИЛЬТРЫ ПАКЕТОВ ТВ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ NANOETIKA (75 Ом, корпус NanoEtika 40x8 F)

№ по каталогу	код изделия (part number)	диапазон пропускания, МГц	диапазон подавления, МГц	номер микросборки	потери в диапазоне пропускания/на краю полосы пропускания, не более, дБ	неравномерность, не более, дБ	заграждение на краю диапазона подавления /в диапазоне подавления, не менее, дБ	волновое сопротивление	исполнение
#12/50	LEFLFFNSICF100(104)IF120I40-H2TF	0 - 100	120 - 1200	lef39d10392739	1,0/4,0	3,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/70	LEFLFFNSICF134(138)IF155I40-H2TF	0 - 134	155 - 1200	lef3312331533	1,0/3,5	2,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/80	LEFLFFNSICF151(158)IF186I45-H2TF	0 - 151	186 - 1200	lef2782271027	1,0/3,5	1,5	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/90	LEFLFFNSICF170(181)IF199I40-H2TF	0 - 170	199 - 1200	lef2282278222	1,0/3,5	1,5	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/100	LEFLFFNSICF180(185)IF217I40-H2TF	0 - 180	217 - 1200	lef2262276222	1,0/3,5	1,0	40,0/50,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/110	LEFLFFNSICF183(188)IF235I40-H2TF	0 - 183	235 - 1200	lef2047274720	2,5/3,5	1,0	40,0/50,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/120	LEFLFFNSICF185(191)IF220I40-H2TF	0 - 185	220 - 1200	lef2262226222	1,0/3,5	1,0	40,0/50,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/130	LEFLFFNSICF188(196)IF224I40-H2TF	0 - 188	224 - 1200	lef2068205620	1,0/4,0	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/150	LEFLFFNSICF191(200)IF230I40-H2TF	0 - 191	230 - 1200	lef2056205620	1,0/3,5	1,0	40,0/53,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/160	LEFLFFNSICF207(215)IF253I40-H2TF	0 - 207	253 - 1200	lef1556155615	1,0/3,5	1,0	40,0/53,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/170	LEFLFFNSICF215(221)IF255I40-H2TF	0 - 215	255 - 1200	lef1556125615	1,0/3,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/180	LEFLFFNSICF230(239)IF268I50-H2TF	0 - 230	268 - 1200	lef1247104712	1,0/3,5	1,0	40,0/43,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/200	LEFLFFNSICF243(251)IF283I40-H2TF	0 - 243	283 - 1200	lef1039123910	1,0/3,5	1,0	40,0/43,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/210	LEFLFFNSICF247(254)IF293I40-H2TF	0 - 247	293 - 1200	lef1039103910	1,0/3,5	1,0	40,0/40,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/220	LEFLFFNSICF255(263)IF295I40-H2TF	0 - 255	295 - 1200	lef1039823910	1,0/3,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/230	LEFLFFNSICF260(268)IF312I40-H2TF	0 - 260	312 - 1200	lef1033823910	1,0/3,5	1,0	40,0/40,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/240	LEFLFFNSICF286(297)IF332I50-H2TF	0 - 286	332 - 1200	lef8227682782	1,0/3,5	1,0	40,0/50,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/250	LEFLFFNSICF300(310)IF382I50-H2TF	0 - 300	382 - 1200	lef1015101210	1,0/3,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/260	LEFLFFNSICF300(320)IF400-H2TF	0 - 300	400 - 1200	lef121512	1,0/3,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/270	LEFLFFNSICF318(330)IF378I50-H2TF	0 - 318	378 - 1200	lef5622562256	1,0/3,0	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/280	LEFLFFNSICF325(330)IF378I50-H2TF	0 - 325	378 - 1200	lef5622562256	1,0/3,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/290	LEFLFFNSICF330(350)IF380I50-H2TF	0 - 330	380 - 1200	lef5620562056	1,0/4,0	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/300	LEFLFFNSICF335(350)IF410I50-H2TF	0 - 335	410 - 1200	lef5620562056	1,0/4,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/320	LEFLFFNSICF350(365)IF440-H2TF	0 - 350	440 - 1200	lef5615471556	1,0/3,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/350	LEFLFFNSICF375(387)IF457I40-H2TF	0 - 375	457 - 1200	lef4715391547	1,0/3,0	1,0	40,0/60,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/360	LEFLFFNSICF390(400)IF457I50-H2TF	0 - 390	457 - 1200	lef3915271539	1,0/4,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/370	LEFLFFNSICF400(412)IF470I40-H2TF	0 - 400	470 - 1200	lef3315271533	1,0/3,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/380	LEFLFFNSICF410(422)IF479I40-H2TF	0 - 410	479 - 1200	lef3315271233	1,0/4,5	1,0	40,0/42,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/390	LEFLFFNSICF418(430)IF500I40-H2TF	0 - 418	500 - 1200	lef3312271233	1,0/4,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/400	LEFLFFNSICF427(440)IF510I40-H2TF	0 - 427	510 - 1200	lef3312221233	1,0/3,5	1,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/410	LEFLFFNSICF437(450)IF521I40-H2TF	0 - 437	521 - 1200	lef3310201033	1,0/3,0	1,0	38,0/60,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/440	LEFLFFNSICF455(475)IF526I50-H2TF	0 - 455	526 - 1200	lef2212201222	1,0/4,5	1,0	40,0/42,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/450	LEFLFFNSICF460(480)IF553I40-H2TF	0 - 460	553 - 1200	lef2210201022	1,0/4,0	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/460	LEFLFFNSICF470(480)IF555I40-H2TF	0 - 470	555 - 1200	lef2210201022	1,0/4,5	2,0	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/470	LEFLFFNSICF475(486)IF565I50-H2TF	0 - 475	565 - 1200	lef2210151022	1,0/3,5	2,0	50,0/53,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/480	LEFLFFNSICF495(515)IF552I40-H1TF	0 - 495	552 - 1100	lef2010001020	1,0/4,5	2,5	50,0/53,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/490	LEFLFFNSICF502(525)IF560I40-H2TF	0 - 502	560 - 1200	lef2010001020	1,0/4,5	2,5	40,0/40,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/510	LEFLFFNSICF610(20)IF740I50-H2TF	0 - 610	740 - 1200	lef1005000510	1,0/4,5	4,5	40,0/55,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/520	LEFLFFNSICCF451F32140-H2TF	45 - 862	0 - 32	lef39272002739	1,0/3,5	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F
#12/530	LEFLFFNSICF87IF65160-H2TF	87 - 862	0 - 65	lef2015471520	1,0/3,0	1,0	40,0/45,0	75	NanoEtika 40x8 F